


# ■ CANON DP-V3010 W/CalMAN ディスプレイキャリブレーション ■



## 対応プローブ:

- KonicaMinolta CA-210,CA-310(M) / メーカー推奨
- ※HDRキャリブレーションの場合は、HDRレンジ設定で最大4,000Nitsまでの設定ができますが、200Nitsのピーク輝度の範囲で再現できる工夫がなされています。対応プローブは1,000NisをカバーできればOKです。
- KonicaMinolta CS-200
- KLEIN K-10A、K-80A
- Colorimetry Research CR-100、CR-250RH
- SpectraCAL C-6 HDR

Canon DP-V3010をCalMAN Studio又はUltimateでキャリブレーション実施する場合は、3DLUTワークフローを使用し、作成されたCanon CCLUTをDP-V3010のUser Slot1~7にUSBメモリー経由でロードします。(ガンマ2.2)

CalMAN Configuration	
Monitor : Canon DP-V3010	2016.03.03 Edit by Edipit,inc.